

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



- Volumen del tambor 130 l, carga 14.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516434245 / Número de material: 11778150 /  
Número de material antiguo: 51514009EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	14,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	14,0
Volumen del tambor en l	130
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para empresas de limpieza	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,80
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,20
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,07
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	109,2
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	184,4
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,80
Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	2,96
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	49
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	100,8
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	185,2
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,98
Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,00
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	58
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	45
Humedad residual en aclarados en frío en %	53
Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



Código EAN: 4002516434245 / Número de material: 11778150 /

Número de material antiguo: 51514009EU

R.p.m. de centrifugado en U/min	1025
Factor g	364
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosificación</b>	
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	35
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3 AC 230V 60HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	35
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
Medidas exteriores, ancho neto en mm	799
Medidas exteriores, fondo neto en mm	995
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	292,0
Peso bruto en kg	311
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	4571
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Centrifugado previo patentado	•

## PWM 514 Mop Star [EL DV]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



Código EAN: 4002516434245 / Número de material: 11778150 /

Número de material antiguo: 51514009EU

Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	91
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Paños, 22 g [número]	320
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	75
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	65
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	120
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	84
Mopas, Office, 100 g [número]	140
Mopas, Stairway, 150 g [número]	93
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•