

XKM 3200 WL LMD

Módulo de comunicación

de PG 858x/9x para conexión a Miele MOVE, Segosoft u otro software documental.



- Conexión Miele Cloud Service según estado actual de tecnología
- Transmisión segura mediante WiFi cifrado o Ethernet
- Interfaz REST con provisión de datos en formato JSON
- Funcionamiento flexible en red de conexión local
- Se guardan en el aparato hasta 30 protocolos de procesos
- No compatible con DataDiary

Código EAN: 4002516567226 / Número de material: 11795280 /

Número de material antiguo: 68822103D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	39
Medidas ext., ancho neto en mm	88
Medidas ext., fondo neto en mm	110
Medidas ext., alto bruto en mm	78
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	330
Peso neto en kg	0,61

XKM 3200 WL LMD

Módulo de comunicación

de PG 858x/9x para conexión a Miele MOVE, Segosoft u otro software documental.



Código EAN: 4002516567226 / Número de material: 11795280 /

Número de material antiguo: 68822103D

Peso bruto en kg 0,79

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•