

## PDR 514 TOP [EL]

Secadora salida de aire Profesional, calentamiento eléctrico

Con control por tiempo M Select TOP fácil de usar.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panel de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516443223 / Número de material: 11795500 /  
Número de material antiguo: 52514002EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	14,0
Volumen del tambor en l	250,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	13,00
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,53
Duración del programa en min.	24
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	13,50
Potencia nominal total en kW	14,10
Fusibles en A	25
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	27,00
Potencia nominal total en kW	28,20

## PDR 514 TOP [EL]

Secadora salida de aire Profesional, calentamiento eléctrico

Con control por tiempo M Select TOP fácil de usar.



Código EAN: 4002516443223 / Número de material: 11795500 /  
Número de material antiguo: 52514002EU

Fusibles en A 50

### Medidas y peso de la secadora

Medidas exteriores, alto neto en mm 1400

Medidas exteriores, ancho neto en mm 906

Medidas exteriores, fondo neto en mm 852

Medidas exteriores, alto bruto en mm 1526

Medidas exteriores, ancho bruto en mm 1090

Medidas exteriores, fondo bruto en mm 938

Peso neto en kg 160,4

Peso bruto en kg 172

Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup> 1779

### Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo 51 dB(A) re 20 µPa

Emisión de calor a la habitación en Mj/h 3,90

### Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor •

Conducción axial del aire •

Filtro para pelusas de amplia superficie •

Desprendedores Softlift •

AirRecycling •

Zócalo de comunicación •

Interruptor de parada de emergencia •

Accesorios independientes del aparato •

### Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional) •

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento •

Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) •

Secadora WiFi •

Connector Box •

Módulo LAN (opcional) •

### Normas, homologaciones y distintivos

CE •

VDE •

VDE-EMC •

Protección antisalpicaduras IP X4 •

DVGW gas •

WEEE •

UKCA •

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE •