

## PDR 514 COP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panel de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516443247 / Número de material: 11795510 /  
Número de material antiguo: 52514008EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	14,0
Volumen del tambor en l	250,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	14,00
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,55
Duración del programa en min.	23
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	1N AC 230V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora gas en kW	15,00
Potencia nominal total en kW	0,60
Fusibles en A	10
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	852
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	938
Peso neto en kg	162,4
Peso bruto en kg	174
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1799
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	51 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90

PDR 514 COP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



Código EAN: 4002516443247 / Número de material: 11795510 /  
Número de material antiguo: 52514008EU

<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
DVGW gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•