

PDR 944 [HW]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de agua caliente

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 800.00 l, carga 53 (24.0) lb (kg) – 32.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Plus
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /

Número de material antiguo: 52944017EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	32,0
Volumen del tambor en l	800,00
Sistema de secado	Agua caliente
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,47
Duración del programa en min.	62
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Agua caliente
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora agua caliente en kW	12,50
Potencia nominal total en kW	1,70
Fusibles en A	10

PDR 944 [HW]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de agua caliente
Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /
Número de material antiguo: 52944017EU

Temperatura máxima del agua circulante en °C 90

Medidas y peso de la secadora

Medidas exteriores, alto neto en mm	1640
Medidas exteriores, ancho neto en mm	1206
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1385
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1766
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1390
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1474
Peso neto en kg	326,3
Peso bruto en kg	344
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	3848

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	63 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,00

Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•

Capacidades

Mascarillas respiratorias [número]	16
Uniformes [número]	6
Chaquetas de uniformes [número]	9
Edredones sintéticos [número]	4
Almohadas sintéticas [número]	8
Edredones de plumas [número]	4
Almohadas de plumas [número]	8
Paños, 22 g [número]	727
Mopas, algodón, 40 cm [número]	95
Mopas, algodón, 50 cm [número]	82
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	150
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	131
Mantas ligeras para caballos [número]	5

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•

PDR 944 [HW]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de agua caliente
Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516443629 / Número de material: 11795870 /
Número de material antiguo: 52944017EU

WEEE

UKCA

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•

•

•