

WWD020 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- El extra Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo#
- Gama exclusiva CapDosing para diversos tejidos y manchas
- Nuestro tambor protector garantiza que la ropa se mantenga en perfectas



Código EAN: 4002516465171 / Número de material: 11810270 /  
Número de material antiguo: 11WD0201E

<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
<b>Eficiencia de limpieza</b>	
Cápsulas monodosis CapDosing	•
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg	8,0
<b>Confort de manejo</b>	
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	47
Consumo agua ponderado por ciclo en l	47
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	72
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	219
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•

WWD020 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



Código EAN: 4002516465171 / Número de material: 11810270 /  
Número de material antiguo: 11WD0201E

Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40–60	•
<b>Extra Lavado</b>	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Peso neto en kg	80
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50

WWD020 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm