

PW 6243 [EL WEK UG]

Lavadora de doble paso con zócalo con calentamiento eléctrico

Con pared divisoria para residencias de ancianos y centros asistenciales.



- Volumen del tambor 240 l, carga 24.0 kg
- Gran variedad de programas: programas especiales de desinfección
- Cuidado de la ropa con tambor panal de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 46 %, factor g360

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516447146 / Número de material: 11812940 /
Número de material antiguo: 51624325ZER

| Diseño constructivo y versión | |
|---|--------------------|
| Diseño constructivo | Lavadora higiénica |
| Línea | Professional |
| Frontal | Gris hierro |
| Proporción de llenado | 1:10 |
| Cantidad de carga en kg | 24,0 |
| Volumen del tambor en l | 240 |
| Apertura de la puerta [An] en mm lado limpio | 352 |
| Apertura de la puerta [Al] en mm lado limpio | 593 |
| Apertura de la puerta [An] en mm lado sucio | 352 |
| Apertura de la puerta [Al] en mm lado sucio | 593 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 153 |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |
| Tambor protector | • |
| Aplicación | |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para empresas de limpieza | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Apto para hospitales | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 10,63 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,09 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 68 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 53 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 50 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 46 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 975 |
| Factor g | 360 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | Profitronic M |
| Programable | Programación libre |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Programas básicos y especializados | |
| Programas básicos | • |
| Programas para hostelería y gastronomía | • |
| Programas para residencias de ancianos | • |

PW 6243 [EL WEK UG]

Lavadora de doble paso con zócalo con calentamiento eléctrico

Con pared divisoria para residencias de ancianos y centros asistenciales.



Código EAN: 4002516447146 / Número de material: 11812940 /

Número de material antiguo: 51624325ZER

| | |
|---|--------------------------------|
| Programas para empresas de limpieza | • |
| Programas para tintorerías | • |
| Programas para empresas artesanales | • |
| Programas para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos | • |
| Programas para hospitales | • |
| Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios | • |
| Dosificación | |
| Cajetín | 4 compartimentos |
| Módulo de dosificación de líquidos (opcional) | • |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
| Detección de vacío | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Potencia calefactora en kW | 24,00 |
| Potencia nominal total en kW | 25,00 |
| Fusibles en A | 50 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 2x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Válvula de desagüe | DN 70 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1800 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1570 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1138 |
| Peso neto en kg | 838,0 |
| Peso bruto en kg | 851 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 9808 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 9,00 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Dosificaciones luminosas en la parte limpia | • |
| Posicionamiento automático y retención del tambor | • |
| Zócalo montado, azul octo | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro (opcional) | • |
| Zócalo de comunicación | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |

PW 6243 [EL WEK UG]

Lavadora de doble paso con zócalo con calentamiento eléctrico

Con pared divisoria para residencias de ancianos y centros asistenciales.



Código EAN: 4002516447146 / Número de material: 11812940 /
Número de material antiguo: 51624325ZER

| | |
|--|-----|
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 95 |
| Posibilidades de conexión | |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Módulo de interfaz RS 232 (opcional) | • |
| Desconexión de carga de pico/gestión de energía (opcional) | • |
| Registro de datos de funcionamiento | • |
| Recuperación de agua (opcional) | • |
| Capacidades | |
| Edredones sintéticos [número] | 3 |
| Almohadas sintéticas [número] | 6 |
| Edredones de plumas [número] | 3 |
| Almohadas de plumas [número] | 6 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 126 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 109 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 200 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 141 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |