

TCR780WP Eco&Steam&9kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 Con SteamFinish, SilenceDrum y M Touch para las máximas exigencias.



- M Touch: manejo sencillo mediante toques o deslizamientos
- SteamFinish alisa y refresca para ahorrar tiempo de planchado
- El SilenceDrum reduce el ruido para un secado mucho más silencioso
- Ahorra tiempo clasificando; DryCare 40 es perfecto para la ropa a 40 °C*
- Versatilidad y confort gracias a la interconexión: Miele@home

* No es apto para prendas de lana y seda.

A+++

Código EAN: 4002516477389 / Número de material: 11845090 /
 Número de material antiguo: 12CR78021B

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apto para instalación bajo encimera	•
Apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Modelo	T1 Chrome Edition
Secadora de bomba de calor	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Manejo Touch
Display	MTouch
Resultados de secado	
Secado perfecto PerfectDry	•
Sistema de fragancias FragranceDos ²	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Higiene probada	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
SilenceDrum	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de la hora	•
Indicación de desarrollo del programa	Sí
Asistente de secado	•
Texto Info	•
Programas favoritos	•
Iluminación del tambor	LED
MultiLingua	•
Paquete de aislamiento acústico para un funcionamiento silencioso	•
Recipiente para agua condensada	•
Conducción de agua condensada integrada	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Ahorro superior al valor límite (24) de la clase de eficiencia energética A+++	10%
Consumo energético anual en kWh	174
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	220
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re1pW	62
Clase de la eficiencia de condensación	A

TCR780WP Eco&Steam&9kg
 Secadora de bomba de calor T1:
 Con SteamFinish, SilenceDrum y M Touch para las máximas exigencias.



Código EAN: 4002516477389 / Número de material: 11845090 /

Número de material antiguo: 12CR7802IB

Consumo de energía en el programa estándar Algodón
 secado normal a carga completa en kWh 1,47

EcoFeedback	•
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•
Motor ProfiEco	•
Programas de secado	
Automático plus	•
Algodón	•
Algodón Flecha	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Ahuecar seda	•
Ahuecar lana	•
Exprés	•
Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Almohadas normal	•
Almohadas grandes	•
Algodón Higiene	•
Aire frío	•
Aire caliente	•
Programa cesto	•
Alisar extra	•
Ropa de cama	•
Alisar con vapor	•
Extra Secado	
Protección antiarrugas	•
Delicado plus	•
Refrescar	•
Avisador acústico	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Calidad	
Desprendedores	•
Seguridad	
Código PIN	•
Indicación «Vaciar recipiente»	•
Indicación «Limpiar filtros»	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	62

TCR780WP Eco&Steam&9kg

Secadora de bomba de calor T1:

Con SteamFinish, SilenceDrum y M Touch para las máximas exigencias.



Código EAN: 4002516477389 / Número de material: 11845090 /

Número de material antiguo: 12CR7802IB

Potencia nominal total en kW	1,10
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
Cierre hermético	•
Tipo de refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante en kg	0,48
Índice GWP del refrigerante en CO ₂ e	1430
Índice GWP del aparato en CO ₂ e	686,00
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

Accesorios suministrados


Envase de fragancia	•
Cupón para una segunda fragancia	•

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR780WP Eco&Steam&9kg
Secadora de bomba de calor T1:
Con SteamFinish, SilenceDrum y M Touch para las máximas exigencias.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm