

## PFD 100 SmartBiz

### Lavavajillas industrial

para las aplicaciones en las que un lavavajillas doméstico no es suficiente.



- Rendimiento de lavado: 13 servicios en solo 36 min\*
- Todo completamente seco – Secado mejorado AutoOpen
- Manejo intuitivo gracias al sencillo diseño del panel de mandos
- Ubicación flexible de utensilios , mejores resultados de limpieza

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).



Código EAN: 4002516463597 / Número de material: 11867860 /  
Número de material antiguo: 61010000EP1

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Línea	SmartBiz
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Brilliant White
Tapa	Material sintético
Paredes laterales	Brilliant White
Color del panel de mandos	CleanSteel
<b>Aplicación</b>	
Apto para pensiones	•
Apto para escuelas infantiles	•
Apto para universidades y escuelas	•
Apto para oficinas y agencias	•
Apto para hogares particulares	•
Apto para talleres	•
Apto para clubes deportivos	•
<b>Datos de potencia</b>	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	75
Duración del programa más corto en min	36
Temperatura máxima de aclarado en °C	75
Rendimiento de limpieza servicios/carga	13
Vida útil en ciclos de lavado	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Conectividad con Miele MOVE	•
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Control electrónico
Selección de programas	Teclas de selección de programas
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	8
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Piloto de control del filtro	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	1,90
Potencia nominal total en kW	2,10
Fusibles en A	10-16
Longitud cable conex. red en m	1,70
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua caliente o fría [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•

PFD 100 SmartBiz

Lavavajillas industrial

para las aplicaciones en las que un lavavajillas doméstico no es suficiente.



Código EAN: 4002516463597 / Número de material: 11867860 /

Número de material antiguo: 61010000EP1

Dureza máxima del agua en mmol/l	6,50
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	150
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	845
Medidas exteriores con tapa, alto en mm	845
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	600
Medidas exteriores, alto bruto en mm	970
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	690
Espacio útil de lavado, alto en mm	540
Espacio útil de lavado, ancho en mm	510
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	450
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	450
Altura del nivel sobre el suelo en mm	210
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	56
Peso bruto en kg	64
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	0,0
<b>Programas</b>	
Universal	•
Corto	•
Higiene	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
Equipamiento de cestos Comfort	•
Soporte para tazas FlexCare [cantidad]	2
Cesto cubertero	•
Cesto superior ajustable en altura	•
<b>Equipamiento</b>	
Secado	Secado adicional, Secado por condensación activo, Secado mejorado AutoOpen
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Seguro para niños	•
Temperatura de aclarado modificable	•

PFD 100 SmartBiz

Lavavajillas industrial

para las aplicaciones en las que un lavavajillas doméstico no es suficiente.



Código EAN: 4002516463597 / Número de material: 11867860 /

Número de material antiguo: 61010000EP1

Interfaz óptica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•
Módulo WiFi	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Carga del programa ECO en servicios	13
Clase de eficiencia energética (A-G)	E
Consumo de electricidad del programa ECO por cada 100 lavados en kWh	93
Consumo de agua del programa ECO por aclarado en l	12,0
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	C
Nivel acústico en dB(A)re1pW	46
Duración del programa ECO en min.	250
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
VDE	•
EMC Antiparasitario	•
EN 1717	•