

## G 7920 SCi AutoDos Lavavajillas de integración



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /  
Número de material antiguo: 217920541B

General information	
Model identifier	G 7920 SCi AutoDos
Número de material del fabricante	11870520
EAN number	4002516464334
Gama	Diamond
Tipo de construcción	
Lavavajillas de integración	•
Lavavajillas de 60 cm	•
Diseño	
Color del panel de mandos	Negro Obsidian
Tipo de panel de mandos	Panel de mandos inclinado
Tipo de manejo	Manejo Touch
Display	Display M Touch S
Color del display	Blanco
MultiLingua	•
Confort	
Conexión con Miele@home	•
Dosificación automática con PowerDisk	•
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
BrilliantLight	•
Indicación de tiempo restante	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Pilotos de funcionamiento	Regulador acústico de volumen, acústico, Display
Posibilidad de añadir más vajilla	•
Selección del idioma del display	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo	8,4
Consumo de electricidad en el programa ECO en kW	0,54
Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas	54
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	0,29
Duración del programa ECO en minutos	230
Consumo de potencia con preselección de inicio en W	0,90
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,30
Consumo de potencia en modo preparado en W	0,30
Consumo de potencia preparado en red en W	0,90
Número servicios normalizados	14
Clase nivel acústico	B
Nivel acústico en dB (A)	41
EcoFeedback	•
Tecnología EcoPower	•
Higiene probada	•
Toma de agua caliente	•
Media carga	•

## G 7920 SCi AutoDos Lavavajillas de integración



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /  
Número de material antiguo: 217920541B

<b>Calidad de resultados</b>	
Lavavajillas Freshwater	•
Secado AutoOpen	•
SensorDry	•
Secado activo por condensación	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programas de lavado</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•
Higiene	•
SolarAhorro	•
Silencio plus 38 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Sin cesto superior 65 °C	•
Vasos de cerveza, caliente	•
Mantenimiento del aparato	•
<b>Opciones de lavado</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Exprés	•
Extra limpio	•
Extra seco	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Soporte FlexCare	4
Soporte para tazas FlexCare	1
Diseño de los cestos	MaxiComfort
<b>Seguridad</b>	
Sistema Waterproof	•
Piloto de control de filtro	•
Seguro para niños	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho mínimo del hueco en mm	600
Ancho máximo del hueco en mm	600
Alto mínimo del hueco en mm	805
Alto máximo del hueco en mm	870
Fondo del hueco en mm	570
Ancho del aparato en mm	598
Alto del aparato en mm	805
Fondo del aparato en mm	570
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	116,5
Peso neto en kg	48,2
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230

## G 7920 SCi AutoDos Lavavajillas de integración



Código EAN: 4002516464334 / Número de material: 11870520 /  
Número de material antiguo: 217920541B

Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en m	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en m	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Peso mín. de la placa frontal en kg	3,0
Peso máx. de la placa frontal en kg	10,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.]	7,0
[Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.]	16,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

### Accesorios suministrados


1 PowerDisk	•
Cupón para 6 PowerDisk	•

### Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

deutsch,  
 dansk, english (AU), english  
 (GB), english (US), suomi,  
 français (FR), ελληνικά,  
 italiano,   ,   ,  
 hrvatski, bahasa malaysia,  
 nederlands, norsk, polski,  
 portugûês, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar

## G 7920 SCi AutoDos Lavavajillas de integración



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)