

## PDR 944 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 800.00 l, carga 32.0 kg – 44.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516471950 / Número de material: 11895350 /  
Número de material antiguo: 52944009SOM

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	32,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	44,0
Volumen del tambor en l	800,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	37,20
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,52
Duración del programa en min.	28
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	36,00
Potencia nominal total en kW	37,70
Fusibles en A	63
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1640
Medidas exteriores, ancho neto en mm	1206
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1385
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1766
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1390
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1474
Peso neto en kg	294,3
Peso bruto en kg	312
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	3535
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	63 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,00

PDR 944 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516471950 / Número de material: 11895350 /  
Número de material antiguo: 52944009SOM

<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Conector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	16
Uniformes [número]	6
Chaquetas de uniformes [número]	9
Edredones sintéticos [número]	4
Almohadas sintéticas [número]	8
Edredones de plumas [número]	4
Almohadas de plumas [número]	8
Paños, 22 g [número]	727
Mopas, algodón, 40 cm [número]	168
Mopas, algodón, 50 cm [número]	145
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	267
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	188
Mantas ligeras para caballos [número]	5
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•