

## PDR 914 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516473282 / Número de material: 11901220 /  
Número de material antiguo: 52914006EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	14,0
Volumen del tambor en l	250,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	13,30
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	24
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	13,50

PDR 914 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516473282 / Número de material: 11901220 /

Número de material antiguo: 52914006EU

Potencia nominal total en kW	14,10
Fusibles en A	35
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	852
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	938
Peso neto en kg	160,4
Peso bruto en kg	172
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1779
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	51 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	8
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	255
Mopas, algodón, 40 cm [número]	53
Mopas, algodón, 50 cm [número]	45
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	83
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	59
Mantas ligeras para caballos [número]	2
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•

PDR 914 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516473282 / Número de material: 11901220 /  
Número de material antiguo: 52914006EU

Protección antisalpicaduras IP X4

WEEE

UKCA

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/  
CE

•

•

•

•