

APWM 074

Juego de montaje para adaptador de dosificación para la conexión directa de bombas dosificadoras \varnothing 9 mm hasta 9 kg de llenado.



- Apto para mangueras con un diámetro de 9 mm
- Para 9 kg en las lavadoras Benchmark
- Para 4 conexiones de dosificación

Código EAN: 4002516589938 / Número de material: 11902710 /
Número de material antiguo: 59510074EU

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PWM 509	•
PWM 909	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto [kg]	0,08
Peso bruto en kg	0,09