

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Secadora de bomba de calor

SlimLine, reducido consumo energético sin difícil instalación de salida de aire.



- Volumen del tambor 200.00 l, carga 8.5 kg – 10.0 kg
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Fácil sencillo: sistema de filtros de dos niveles

Código EAN: 4002516475088 / Número de material: 11905230 /
Número de material antiguo: 52820460D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Gris hierro
Capac. carga en proporción de llenado de 1:23	8,5
Capac. carga en proporción de llenado de 1:20	10,0
Volumen del tambor en l	200,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	4,60
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,24
Duración del programa en min.	63
Control	
Tipo de manejo	Profitronic B Plus
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor con CleanStream
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora bomba de calor en kW	6,40
Potencia nominal total en kW	2,60
Fusibles en A	16
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1075
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Secadora de bomba de calor

SlimLine, reducido consumo energético sin difícil instalación de salida de aire.



Código EAN: 4002516475088 / Número de material: 11905230 /

Número de material antiguo: 52820460D

Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180
Peso neto en kg	202,0
Peso bruto en kg	213
Carga máxima sobre el suelo en N	2220
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	57 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,30
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Sistema de filtrado de dos niveles	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
Sistema de cierre hermético	•
Refrigerante	R450a
Cantidad de refrigerante en kg	1,35
Índice GWP del refrigerante en kg CO2 e	605
Índice GWP del aparato en kg CO2e	877
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•