

## PDR 910 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele

Código EAN: 4002516491859 / Número de material: 11924400 /  
Número de material antiguo: 52910001EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	10,0
Proporción de llenado	1:18
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	7,40
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	36
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•

## PDR 910 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516491859 / Número de material: 11924400 /  
Número de material antiguo: 52910001EU

<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	7,94
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	72,0
Peso bruto en kg	80
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	853
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Iluminación del tambor	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	47
Mantas ligeras para caballos [número]	2

PDR 910 [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.