

## PWM 511 Self-Service [EH DV DD]

Lavadora industrial, con calentamiento externo y válvula de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro, especial para el sector de autoservicio.



- Volumen del tambor 100 l, carga 11.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %\*, factor g370
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

\* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516491781 / Número de material: 11926510 /  
Número de material antiguo: 51511012EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	11,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	11,0
Volumen del tambor en l	100
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,10
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,12
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,90
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,03
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	78,4
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,37
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	54
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	75,7
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,32
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	67,8
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	68,3
Humedad residual en aclarados en frío en %	54
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	370
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•

## PWM 511 Self-Service [EH DV DD]

Lavadora industrial, con calentamiento externo y válvula de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro, especial para el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516491781 / Número de material: 11926510 /

Número de material antiguo: 51511012EU

Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
<b>Dosificación</b>	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Calentamiento externo
Conexión eléctrica	1N AC 230V 50/60HZ
Potencia nominal total en kW	0,90
Fusibles en A	10
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	845
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1214
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	750
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	917
Peso neto en kg	148,0
Peso bruto en kg	161

## PWM 511 Self-Service [EH DV DD]

Lavadora industrial, con calentamiento externo y válvula de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro, especial para el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516491781 / Número de material: 11926510 /

Número de material antiguo: 51511012EU

Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup> 2577

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	61 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,80
<b>Equipamiento</b>	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Supervisión de temperatura	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	91
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•