

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe
Y dispensador de detergente, M Touch Pro, para Facility Management.



- Volumen del tambor 100 l, carga 11.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %*, factor g370
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516492245 / Número de material: 11926570 /
Número de material antiguo: 51511034EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	11,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	11,0
Volumen del tambor en l	100
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para empresas de limpieza	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,10
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,12
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,90
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,03
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	78,4
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	124,6
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,37
Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,61
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	54
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	75,7
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	124,4
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,32
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	57
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	45
Humedad residual en aclarados en frío en %	54
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	370
Horas de servicio comprobadas	30000

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe
Y dispensador de detergente, M Touch Pro, para Facility Management.



Código EAN: 4002516492245 / Número de material: 11926570 /
Número de material antiguo: 51511034EU

Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	7,95
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020

PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe
Y dispensador de detergente, M Touch Pro, para Facility Management.



Código EAN: 4002516492245 / Número de material: 11926570 /
Número de material antiguo: 51511034EU

Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	818
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1214
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	750
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	917
Peso neto en kg	148,0
Peso bruto en kg	161
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	2577
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	61 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,80
Equipamiento	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	91
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Paños, 22 g [número]	255
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	46
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	40
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	73
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	52
Mopas, Office, 100 g [número]	70
Mopas, Stairway, 150 g [número]	45
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•