

PWM 909 [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe
Y dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 80 l, carga 9.0 kg
- 18 % menos de consumo de agua y 45 % menos de energía*
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 44 %**, factor g518
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

** Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516492351 / Número de material: 11926700 /
Número de material antiguo: 51909019EU

| Diseño constructivo y versión | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance Plus |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 9,0 |
| Proporción de llenado | 1:9 |
| Cantidad de carga en kg | 9,0 |
| Volumen del tambor en l | 80 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 370 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Cierre automático de la puerta | • |
| Motor síncrono sin mantenimiento | • |
| Tambor protector | • |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para empresas de limpieza | • |
| Apto para lavanderías autoservicio | • |
| Apto para edificios de viviendas y residencias | • |
| Apto para tintorerías | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para talleres | • |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Apto para criaderos de caballos y establos | • |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para campings | • |
| Apto para clubes deportivos | • |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | • |
| Apto para consultorios médicos y dentistas | • |
| Apto para la industria petroquímica | • |
| Apto para la industria de transformación de los alimentos | • |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos | • |
| Apto para instituciones e instalaciones sociales | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 6,30 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,13 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 6,60 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,03 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 56,2 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 1,20 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 49 |

PWM 909 [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516492351 / Número de material: 11926700 /
Número de material antiguo: 51909019EU

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 59,3 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,23 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 45 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 49,7 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh | 0,82 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. | 34 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 52,0 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh | 0,14 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. | 32 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 47 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 44 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1300 |
| Factor g | 518 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | M Touch Pro Plus |
| Programable | Programación libre |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Programas básicos y especializados | |
| Programas básicos | • |
| Programas para hostelería y gastronomía | • |
| Programas para residencias de ancianos | • |
| Programas para empresas de limpieza | • |
| Programas para lavanderías autoservicio | • |
| Programas para residencias y edificios de viviendas | • |
| Programas para tintorerías | • |
| Programas para lavanderías y centros de planchado | • |
| Programas para empresas artesanales | • |
| Programas para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos | • |
| Programas para universidades, guarderías y escuelas | • |
| Programas para hospitales | • |
| Programas para restaurantes de comida rápida | • |
| Programas para campings | • |
| Programas para clubes deportivos | • |
| Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios | • |
| Programas para hogares | • |
| Programas para consultorios médicos y de dentistas | • |

PWM 909 [EL DP DD]

Lavadora Professional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516492351 / Número de material: 11926700 /

Número de material antiguo: 51909019EU

| Dosificación | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cajetín | 3 compartimentos |
| Adaptador de dosificación flexible (opcional) | • |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 6 |
| Detección de vacío | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3 AC 230V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 7,95 |
| Potencia nominal total en kW | 8,20 |
| Fusibles en A | 20 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua ya usada (opcional) [cantidad] | 1 x 1/2" con unión roscada de 3/4" |
| Bomba de desagüe | DN 22 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1020 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 700 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 718 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1214 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 750 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 817 |
| Peso neto en kg | 140,0 |
| Peso bruto en kg | 152 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 2421 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 2,30 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Lavados desinfectantes | • |
| EcoSpeed | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Selección de programa mediante marco de color | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 95 |
| Posibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |

PWM 909 [EL DP DD]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe
Y dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516492351 / Número de material: 11926700 /
Número de material antiguo: 51909019EU

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 13 |
| Cascos de emergencia [número] | 2 |
| Uniformes [número] | 1 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 2 |
| Edredones sintéticos [número] | 1 |
| Almohadas sintéticas [número] | 2 |
| Edredones de plumas [número] | 1 |
| Almohadas de plumas [número] | 2 |
| Paños, 22 g [número] | 204 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 42 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 33 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 66 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 43 |
| Mopas, Office, 100 g [número] | 55 |
| Mopas, Stairway, 150 g [número] | 35 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 2 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |