

## PDR 510 TOP [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control por tiempo M Select TOP fácil de usar.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele

Código EAN: 4002516494324 / Número de material: 11927680 /  
Número de material antiguo: 52510004EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	10,0
Proporción de llenado	1:18
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	7,40
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	36
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	7,94
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760

## PDR 510 TOP [EL]

Secadora salida de aire Profesional, calentamiento eléctrico

Con control por tiempo M Select TOP fácil de usar.



Código EAN: 4002516494324 / Número de material: 11927680 /

Número de material antiguo: 52510004EU

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	72,0
Peso bruto en kg	80
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	853
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Iluminación del tambor	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•