

APWM 017

Soporte bomba dosificadora

Soporte desplazable con base colocada en diagonal.



- Apto para montaje de la carcasa de bombas dosificadoras DOS G2
- Apto para el montaje de la unidad de bombas dosificadoras DOS GP3
- Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad
- Apto para montaje de bombas dosificadoras Brightwell y APWM 054

Código EAN: 4002516501404 / Número de material: 11933700 /
Número de material antiguo: 59510017EU

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Soporte bomba dosificadora

Soporte desplazable con base colocada en diagonal.



Código EAN: 4002516501404 / Número de material: 11933700 /
Número de material antiguo: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1030
Medidas ext., ancho neto en mm	1000
Medidas ext., fondo neto en mm	371
Medidas ext., alto bruto en mm	1152
Medidas ext., ancho bruto en mm	1300
Medidas ext., fondo bruto en mm	413
Peso neto [kg]	9,00
Peso bruto en kg	10,00