

PDR 918 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 325.00 l, carga 13.0 kg – 18.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516501886 / Número de material: 11934790 /
Número de material antiguo: 52918006SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	13,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	18,0
Volumen del tambor en l	325,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	18,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,52
Duración del programa en min.	23
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	18,60
Fusibles en A	50
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1415
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1925
Peso neto en kg	169,5
Peso bruto en kg	183
Carga máxima sobre el suelo en N	1928
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa

PDR 918 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516501886 / Número de material: 11934790 /

Número de material antiguo: 52918006SOM

Disipación del calor en la habitación en MJ/h 4,00

Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	94
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	12
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3
Paños, 22 g [número]	295
Mopas, algodón, 40 cm [número]	68
Mopas, algodón, 50 cm [número]	59
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	108
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	76
Mantas ligeras para caballos [número]	3
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•