

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 80 l, carga 9.0 kg
- 18 % menos de consumo de agua y 45 % menos de energía*
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 44 %**, factor g518
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

** Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516519805 / Número de material: 11959840 /
Número de material antiguo: 51909011SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	9,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	9,0
Volumen del tambor en l	80
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Motor síncrono sin mantenimiento	•
Tambor protector de acero inoxidable	•
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,30
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,13
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	6,60
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,03
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	56,2
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,20
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	49
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	59,3
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,23
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	45
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	49,7
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	0,82
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	34
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	52,0
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,14
Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	32
Humedad residual en aclarados en frío en %	47
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
R.p.m. de centrifugado en U/min	1300
Factor g	518

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516519805 / Número de material: 11959840 /

Número de material antiguo: 51909011SOM

Horas de servicio comprobadas 30000

Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
Programable	Programación libre
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador de dosificación flexible (opcional)	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 440V 60HZ
Potencia calefactora en kW	6,05
Potencia nominal total en kW	6,30
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 480V 60HZ
Potencia calefactora en kW	7,20
Potencia nominal total en kW	7,45
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3 AC 400V 60 HZ
Potencia calefactora en kW	5,00
Potencia nominal total en kW	5,25

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavadora Professional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.

Código EAN: 4002516519805 / Número de material: 11959840 /

Número de material antiguo: 51909011SOM

Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	718
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1214
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	750
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	817
Peso neto en kg	146,0
Peso bruto en kg	158
Carga máxima sobre el suelo en N	2480
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,30
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
EcoSpeed	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Centrifugado eficiente	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Cascos de emergencia [número]	2
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lavadora Profesional, calentamiento eléctrico, bomba de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516519805 / Número de material: 11959840 /
Número de material antiguo: 51909011SOM

Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	204
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	33
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	43
Mopas, Office, 100 g [número]	55
Mopas, Stairway, 150 g [número]	35
Mantas ligeras para caballos [número]	2

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•