

PDR 910 [EL SOM]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Testado para su uso intensivo – Calidad única de Miele

Código EAN: 4002516523369 / Número de material: 11966870 /
Número de material antiguo: 52910012SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	10,0
Proporción de llenado	1:18
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	7,40
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	44
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 440V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	5,18
Potencia nominal total en kW	5,50
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 480V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	6,14
Potencia nominal total en kW	6,40
Fusibles en A	10
Posible variante de tensión 2	
Conexión eléctrica	3 AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	4,26
Potencia nominal total en kW	4,60
Fusibles en A	10
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700

PDR 910 [EL SOM]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516523369 / Número de material: 11966870 /

Número de material antiguo: 52910012SOM

Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820
Peso neto en kg	72,0
Peso bruto en kg	80
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	853
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de comunicación	•
Iluminación del tambor	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	47
Mantas ligeras para caballos [número]	2
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•

PDR 910 [EL SOM]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico
Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.