

## PDW 909 [EL DP DD]

Columna lavado/secado Professional, calentamiento eléctrico y bomba desagüe para lavar/secar en espacios reducidos.



- Volumen del tambor 80 l o 180 l, capacidad de carga 2 x 9.0 kg
- 18 % menos de consumo de agua y 45 % menos de energía\*
- Ergonómico: panel de mandos en el centro M Touch Pro (Plus)
- Alto rendimiento: programas de lavado muy cortos
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

\* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516523574 / Número de material: 11969160 /  
Número de material antiguo: 51909501EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal, columna
Línea	Performance Plus
Frontal	Gris hierro
Cantidad de carga de la lavadora en kg	9,0
Cantidad de carga de la secadora en kg	9,0
Proporción de llenado de la lavadora	1:9
Proporción de llenado de la secadora	1:20
Volumen del tambor de la lavadora en l	80
Volumen del tambor de la secadora en l	180
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de puerta de la lavadora [Ø] en mm	370
Apertura de puerta de la secadora [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	Lavar derecha/secar izquierda
Cierre automático de la puerta	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo de agua específico en l/kg	6,60
Consumo energético específico de la lavadora en kWh/kg	0,03
Duración del programa de la lavadora en min.	45
Humedad residual en aclarados en frío en %	47
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
Centrifugado de la lavadora en r.p.m.	1300
Factor g de la lavadora	518
Control	
Tipo de manejo de lavadora	M Touch Pro Plus
Tipo de manejo de secadora	M Touch Pro
Lavadora programable	Frei Programmierbar
Secadora programable	Programmierbar
Preselec. máx. hora de inicio en h de lav.	Frei wählbar
Preselec. máx. hora de inicio en h de sec.	24

PDW 909 [EL DP DD]

Columna lavado/secado Professional, calentamiento eléctrico y bomba desagüe para lavar/secar en espacios reducidos.



Código EAN: 4002516523574 / Número de material: 11969160 /  
Número de material antiguo: 51909501EU

Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
<b>Dosificación de la lavadora</b>	
Cajetín	3 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento de la lavadora	Eléctrico
Tipo de calentamiento de la secadora	Eléctrico
Conexión eléctrica de la lavadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la lavadora en kW	7,95
Potencia nominal total de la lavadora en kW	8,20
Fusible de la lavadora en A	16,0
Conexión eléctrica de la secadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la secadora en kW	7,94
Potencia nominal total de la secadora en kW	8,20
Fusible de la secadora en A	16,0
<b>Diferentes variantes de tensión posibles</b>	
Conexión eléctrica de la lavadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la lavadora en kW	7,95
Potencia nominal total de la lavadora en kW	8,20
Fusible de la lavadora en A	16,0
Conexión eléctrica de la secadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la secadora en kW	7,94
Potencia nominal total de la secadora en kW	8,20
Fusible de la secadora en A	16,0
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"

PDW 909 [EL DP DD]

Columna lavado/secado Professional, calentamiento eléctrico y bomba desagüe para lavar/secar en espacios reducidos.

Código EAN: 4002516523574 / Número de material: 11969160 /

Número de material antiguo: 51909501EU

Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 × 1/2" con unión roscada de 3/4"
Bomba de desagüe	DN 22
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1940
Medidas exteriores, ancho neto en mm	692
Medidas exteriores, fondo neto en mm	761
Peso neto en kg	208,0
Peso bruto en kg	232,0
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	3235
Peso neto en kg	139,00
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	63 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación de la lavadora en Mj/h	3,00
Emisión de calor a la habitación de la secadora en Mj/h	1,62
<b>Equipamiento</b>	
Lavados de desinfección de la lavadora	•
Control de temperatura de la lavadora	•
Caudalímetro de la lavadora	•
Resistencia especial de la lavadora	•
Sistema inteligente de reversión del tambor de la secadora	•
Guía axial de la conducción del aire de la secadora	•
Filtro de gran superficie de la secadora	•
PerfectDry de la secadora	•
Desprendedores con cantos suavizados en el tambor de la secadora	•
Función Delicado en la secadora	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Lavadora LAN	•
WiFi	•
Conector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	13
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	204
Mopas, algodón, 40 cm [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm [número]	33
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	47
Mantas ligeras para caballos [número]	2

PDW 909 [EL DP DD]

Columna lavado/secado Profesional, calentamiento eléctrico y bomba desagüe para lavar/secar en espacios reducidos.



Código EAN: 4002516523574 / Número de material: 11969160 /  
Número de material antiguo: 51909501EU

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•