

DAS 4630
Campana extractora plana
Con manejo intuitivo SmartControl



- Diseño elegante: panel negro obsidiana de 60 cm de ancho
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Func. recirculación aire con filtro Active o Longlife AirClean

A+++

Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antiguo: 28S4630BIB

Diseño	
Campana extractora plana	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 151
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Diseño	
Color	Obsidian Black
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
SmartControl	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	23,5
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
LED	•
Número x W	1 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	330 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	180
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	280
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	600
Potencia de extracción del nivel Booster 2 (m³/h)	720
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	38,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	56,0

DAS 4630
Campana extractora plana
Con manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antiguo: 28S4630BIB

En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	66,0
--	------

Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
---	------

Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
--	------

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	34,0
---	------

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	42,0
--	------

En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	53,0
---	------

Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	57,0
--	------

Recirculación del aire

Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	165
---	-----

Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	265
---	-----

Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	380
---	-----

Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	585
--	-----

Potencia de extracción en el nivel Booster 2 (m³/h) según EN 61591	695
--	-----

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	43,0
---	------

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
---	------

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	62,0
---	------

Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	72,0
---	------

Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	77,0
---	------

En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	29,0
---	------

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	40,0
---	------

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
--	------

Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	59,0
--	------

Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	63,0
--	------

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
-------------------------------------	---

Cristal templado de seguridad (ESG)	•
-------------------------------------	---

Datos técnicos

Ancho del cuerpo de la campana en mm	596
--------------------------------------	-----

Alto del cuerpo de la campana en mm	36
-------------------------------------	----

Fondo del cuerpo de la campana en mm	273
--------------------------------------	-----

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
--	-----

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Peso neto en kg	12,0
-----------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
--	-----

Clavija con toma a tierra	•
---------------------------	---

Potencia nominal total en kW	0,16
------------------------------	------

Tensión en V	230
--------------	-----


DAS 4630
Campana extractora plana
Con manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516569800 / Número de material: 12011250 /
Número de material antiguo: 28S4630BIB

Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Accesorios especiales (no suministrados)	
Filtro carbón activo	Nein

DAS 4630
Campana extractora plana
Con manejo intuitivo SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings