

DAS 4930  
Campana extractora plana  
Con manejo intuitivo SmartControl



- Diseño elegante: panel negro obsidiana de 90 cm de ancho
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Func. recirculación aire con filtro Active o Longlife AirClean

A+++

Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antiguo: 28S4930BIB

<b>Diseño</b>	
Campana extractora plana	•
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 151
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Diseño</b>	
Color	Obsidian Black
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
SmartControl	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	23,4
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	1 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	300 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	180
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	280
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m³/h	720
Potencia de extracción del nivel Booster 2 (m³/h)	720
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	37,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	47,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	55,0

DAS 4930  
Campana extractora plana  
Con manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antiguo: 28S4930BIB

En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	66,0
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	33,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	41,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	52,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	165
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	265
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	380
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591	695
Potencia de extracción en el nivel Booster 2 (m³/h) según EN 61591	720
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	43,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	61,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	73,0
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	77,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	29,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	39,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	59,0
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	63,0
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	896
Alto del cuerpo de la campana en mm	36
Fondo del cuerpo de la campana en mm	273
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	14,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Potencia nominal total en kW	0,16
Tensión en V	230

DAS 4930  
Campana extractora plana  
Con manejo intuitivo SmartControl



Código EAN: 4002516570172 / Número de material: 12011280 /  
Número de material antiguo: 28S4930BIB

Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50

**Indicaciones para el montaje**

Conexión para salida de aire arriba

•

**Accesorios suministrados**

Clapeta antirretorno



•

**Accesorios especiales (no suministrados)**

Filtro carbón activo

Nein

DAS 4930  
Campana extractora plana  
Con manejo intuitivo SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings