

Classic C1

Aspirador de trineo

con tubo telescópico para una aspiración cómoda a un atractivo precio.



- Aspiración de bajo consumo energético: 800 W
- Uso versátil – accesorio universal
- Ajuste de altura muy cómodo gracias al tubo telescópico Comfort
- Particularmente ligero – 5,8 kg con accesorios de aspiración incluidos
- Aspiración fácil de amplias superficies, con un radio de 9 m

Código EAN: 4002516554042 / Número de material: 12030000 /
Número de material antiguo: 41BAF500SEE

Diseño	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Classic C1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SBAF5
Diseño constructivo	
Color	Rojo mango
Confort de manejo	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Selector giratorio de 6 posiciones
Mango XXL	•
Tubo aspirador	Tubo telescópico Comfort Compact
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	a un lado
Movilidad	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	9
Longitud de cable en m	5,5
Sistema de filtrado	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean GN
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean Plus
Filtro protector del motor	•
Seguridad	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Datos técnicos	
Potencia en vatios	800
Volumen en dB	79,0
Ancho en mm	463
Altura en mm	221
Peso neto en kg	5,5
Potencia nominal en W	800
Accesorios suministrados	
Tres accesorios	en el VarioClip
Accesorio para tapicerías	•
Accesorio plano	•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas	•
Tobera universal SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean Plus
Cepillo de limpieza	No