

## Classic C1 Flex

### Aspirador de trineo

con tubo telescópico para una aspiración cómoda a un atractivo precio.



- Aspiración de bajo consumo energético: 800 W
- Uso versátil – accesorio universal
- Accesorio plano y flexible para limpiar espacios estrechos
- Particularmente ligero – 5,8 kg con accesorios de aspiración incluidos
- Aspiración fácil de amplias superficies, con un radio de 9 m

Código EAN: 4002516554059 / Número de material: 12030020 /  
Número de material antiguo: 41BAF531SEE

<b>Diseño</b>	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Classic C1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SBAF5
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Blanco loto
<b>Confort de manejo</b>	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Selector giratorio de 6 posiciones
Mango XXL	•
Tubo aspirador	Tubo telescópico Comfort Compact
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	a un lado
<b>Movilidad</b>	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	9
Longitud de cable en m	5,5
<b>Sistema de filtrado</b>	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean GN
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean
Filtro protector del motor	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
<b>Datos técnicos</b>	
Potencia en vatios	800
Volumen en dB	79,0
Ancho en mm	463
Altura en mm	221
Peso neto en kg	5,5
Potencia nominal en W	800
<b>Accesorios suministrados</b>	
Tres accesorios	en el VarioClip
Accesorio para tapicerías	•
Accesorio plano	•
Accesorio plano flexible extralargo SFD 20	•
Cepillo redondo con cerdas sintéticas	•
Tobera universal SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Cepillo de limpieza	No