

## Complete C2 Flex - SFAF5

Aspirador de trineo

con motor eficiente para una aspiración de bajo consumo energético.



- Máxima potencia de succión: 890 W
- Uso versátil – accesorio universal
- Aspiración fácil de amplias superficies, con radio de 10 m
- Cómodo y versátil con accesorios de tres piezas integrados
- Accesorio plano y flexible para limpiar espacios estrechos

Código EAN: 4002516556077 / Número de material: 12035020 /  
Número de material antiguo: 41FAF531SEE

<b>Diseño constructivo</b>	
Aspirador con bolsa	•
Modelo	Complete C2
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SFAF5
Color del aparato	Obsidian Black
<b>Confort de manejo</b>	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Mando giratorio de 6 posiciones
Asa para transporte ergonómico	•
Mango ergonómico	•
Sistema Silence	•
Tubo aspirador	Tubo telescópico Comfort
Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración	•
Sistema de estacionamiento para aparcar	en ambos lados
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Potencia nominal absorbida en W	890
<b>Movilidad</b>	
Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos	•
Dirección mediante 3 ruedas	•
Radio de acción en m	10
Longitud de cable en m	6,5
<b>Sistema de filtrado</b>	
Tipo de bolsa aspirador	HyClean GN
Volumen de la bolsa recogepolvo en l	4,5
Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo	•
Filtro de salida de aire	Filtro AirClean
Filtro protector del motor	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de bloqueo para la tobera y el mango	•
Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo	•
Banda protectora perimetral para protección de los muebles	•
<b>Datos técnicos</b>	
Potencia máx. en W	890
Volumen en dB	80,0
Diámetro en mm	487
Altura en mm	227
Peso neto en kg	7,0
<b>Accesorios suministrados</b>	
Tres accesorios	integrado
Tobera para tapicerías	•
Tobera plana extralarga, flexible SFD 20	•
Pincel de aspiración de cerdas sintéticas	•
Tobera universal SBD 355-3	•
Filtro	Filtro AirClean
Cepillo de limpieza	No