

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Sin cestos, para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 456 platos/h o 24 cestos/h
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 85 °C
- Manejo sencillo y seguro: apertura automática de la puerta
- Máximo confort de manejo con display a color táctil M Touch Flex

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516577188 / Número de material: 12066410 /
Número de material antiguo: 61040431SEE

| Diseño constructivo y versión | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diseño constructivo | Lavavajillas de integración bajo encimera |
| Modelo | Higiene |
| Sistema de lavado | Lavavajillas Freshwater |
| Número de niveles de lavado | 2 |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Paredes laterales | Galvanizado |
| Aplicación | |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para escuelas infantiles | • |
| Apto para universidades y escuelas | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Bomba propulsora, Qmax en l/min. | 390 |
| Duración del programa más corto en min | 5 |
| Temperatura máxima de aclarado en °C | 85 |
| Eficiencia de limpieza platos/h | 456 |
| Rendimiento de limpieza cestos/h | 24 |
| Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles | • |
| Vida útil en ciclos de lavado | 28000 |
| Manejo | |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Programas [cantidad] | 12 |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Manejo independiente del idioma | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 8,50 |
| Potencia nominal total en kW | 8,90 |
| Fusibles en A | 16 |
| Conector CEE | • |
| Longitud cable conex. red en m | 1,90 |
| Posible variante de tensión 1 | |
| Conexión eléctrica | AC 230V 50HZ |
| Potencia calefactora en kW | 3,00 |
| Potencia nominal total en kW | 3,40 |
| Fusibles en A | 16 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 1 |
| Agua caliente [cantidad] | 1 |
| Presión de caudal necesaria en bares | 0,40-10,00 |
| Bomba de desagüe [DN] | 22 |
| Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm | 100 |
| Descalcificador integrado | • |

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Sin cestos, para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



Código EAN: 4002516577188 / Número de material: 12066410 /

Número de material antiguo: 61040431SEE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dureza máxima del agua en mmol/l | 10,70 |
| Sistema antifugas | Sistema Waterproof |
| Consumo de agua por ciclo de lavado en l | 8,00 |
| Longitud de la manguera de entrada de agua en cm | 170 |
| Longitud de la manguera de desagüe en cm | 150 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 820 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 598 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 595 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 920 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 670 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 740 |
| Espacio útil de lavado, alto en mm | 559 |
| Espacio útil de lavado, ancho en mm | 536 |
| Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm | 474 |
| Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm | 516 |
| Altura del nivel sobre el suelo en mm | 216 |
| Anchura del hueco necesaria en mm | 600 |
| Peso neto [kg] | 67 |
| Peso bruto en kg | 77 |
| Carga máxima sobre el suelo en N | 1200 |
| Valores de emisión | |
| Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Nivel acústico (LwA) | 57,0 |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 1,44 |
| Programas | |
| Universal | • |
| Super Corto | • |
| Corto | • |
| Higiene | • |
| Antiséptico Plus | • |
| Frío/Prelavado | • |
| Vasos | • |
| Vasos de cerveza | • |
| Cubiertos | • |
| Plásticos | • |
| Ahorro de energía/Eco | • |
| Intensivo | • |
| Regeneración | • |
| Evacuación de agua | • |
| Diseño de los cestos | |
| Sin cestos | • |
| Combinable con el botellero APFD 210 | • |
| Equipamiento | |
| Secado | Secado mejorado AutoOpen |
| 1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador | • |
| Cuba de acero inoxidable de alta calidad | • |
| Depósito de sal en la puerta | • |
| AutoClose | • |

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Sin cestos, para residencias, hospitales con grandes exigencias de higiene.



Código EAN: 4002516577188 / Número de material: 12066410 /
Número de material antiguo: 61040431SEE

| | |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Perfect GlassCare | • |
| Condensador de vapor de pulverización | • |
| Bloqueo de la puerta, protegida mediante código | • |
| Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable | • |
| Temperatura de aclarado modificable | • |
| Interfaz óptica | • |
| Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz | • |
| Amplia variedad de accesorios (opcional) | • |
| Opciones de conexión | |
| Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos | • |
| Módulo externo de dosificación para abrillantador | • |
| Normas, homolog. y distintivos | |
| CE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |
| Protección antisalpicaduras IPX1 | • |
| EMC Antiparasitario | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |