

## PFD 407 [WB HygienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



- Máx. eficiencia de limpieza\*: 456 platos/h o 24 cestos/h
- Resultados especialmente higiénicos: desinfección térmica
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Dosificación simple – conexión opcional a un módulo dosif. ext.
- Máximo confort de manejo con display a color táctil M Touch Flex

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516577249 / Número de material: 12066470 /  
Número de material antiguo: 61040710SEE

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Modelo	Hygieneplus
Sistema de lavado	Lavavajillas Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
<b>Aplicación</b>	
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para hospitales	•
Apto para escuelas infantiles	•
<b>Datos de potencia</b>	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	5
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
Eficiencia de limpieza platos/h	456
Rendimiento de limpieza cestos/h	24
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	28000
<b>Manejo</b>	
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	12
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,90
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3,40
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70

## PFD 407 [WB HigienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



Código EAN: 4002516577249 / Número de material: 12066470 /

Número de material antiguo: 61040710SEE

Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	170
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores con tapa, alto en mm	835
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	598
Medidas exteriores, alto bruto en mm	920
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	740
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	536
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	516
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	78
Peso bruto en kg	88
Carga máxima sobre el suelo en N	1200
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,44
<b>Programas</b>	
Universal	•
Super Corto	•
Corto	•
Higiene	•
Antiséptico Plus	•
Desinfección térmica (Vario TD)	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
<b>Diseño de los cestos</b>	
2 x E 816 Complementos para platos	•
1 cesto superior APFD 215	•
1 cesto inferior APFD 220 para complementos	•
2 complementos APFD 420 para cubertería	•
Cesto superior ajustable en altura	•
Combinable con el botellero APFD 210	•
<b>Equipamiento</b>	
Secado	Secado mejorado AutoOpen

## PFD 407 [WB HygienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



Código EAN: 4002516577249 / Número de material: 12066470 /

Número de material antiguo: 61040710SEE

1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Bloqueo de la puerta, protegida mediante código	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Interfaz óptica	•
Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
<b>Opciones de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
EMC Antiparasitario	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•