

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 456 platos/h o 24 cestos/h
- Resultados especialmente higiénicos: desinfección térmica
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Manejo sencillo y seguro gracias a AutoDos
- Máximo confort de manejo con display a color táctil M Touch Flex

* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516577256 / Número de material: 12066480 /
Número de material antiguo: 61040787SEE

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Línea	MasterLine
Modelo	Hygieneplus
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
Pared posterior	Galvanizado
Aplicación	
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para hospitales	•
Apto para escuelas infantiles	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	5
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
Eficiencia de limpieza platos/h	456
Rendimiento de limpieza cestos/h	24
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	28000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Flex
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	12
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,90
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3,40
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



Código EAN: 4002516577256 / Número de material: 12066480 /

Número de material antiguo: 61040787SEE

Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm 100

Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	170
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores con tapa, alto en mm	835
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	598
Medidas exteriores, alto bruto en mm	920
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	740
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	536
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	516
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	79
Peso bruto en kg	89
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	1200

Valores de emisión

Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	57,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,44

Programas

Universal	•
Super Corto	•
Corto	•
Higiene	•
Antiséptico Plus	•
Desinfección térmica (Vario TD)	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•

Dotación de los cestos

2 x E 816 Complementos para platos	•
1 cesto superior APFD 215	•
1 cesto inferior APFD 220 para complementos	•
2 complementos APFD 420 para cubertería	•
Cesto superior ajustable en altura	•
Combinable con el botellero APFD 210	•

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



Código EAN: 4002516577256 / Número de material: 12066480 /
Número de material antiguo: 61040787SEE

Equipamiento	
Secado	Secado mejorado AutoOpen
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Bomba de dosificación integrada/Módulo de dosificación para detergente líquido	•
Bomba dosificadora integrada/módulo para la dosificación de detergente líquido con indicador del nivel de llenado	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condensador de vapor de pulverización	•
Bloqueo de la puerta, protegida mediante código	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Interfaz óptica	•
Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
Posibilidades de conexión	
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
EMC Antiparasitario	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•