

H 7165 BP

Horno multifunción

en un elegante diseño negro con conectividad y limpieza pirolítica.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Mínimo esfuerzo de limpieza: dotación con función pirólisis
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos

A+

Código EAN: 4002516610052 / Número de material: 12101820 /
Número de material antiguo: 22716525SER

Diseño constructivo	
Horno empotrable	•
BlackLine	•
Color del aparato	Obsidian Black
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Funciones	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Función Clima	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Autolimpieza pirolítica	•

H 7165 BP

Horno multifunción

en un elegante diseño negro con conectividad y limpieza pirolítica.



Código EAN: 4002516610052 / Número de material: 12101820 /
Número de material antiguo: 22716525SER

Catalizador sin calentamiento	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo de puerta durante pirólisis	•

Datos técnicos

Volumen interior en l	76
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	300
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	568
Peso neto en kg	47,0
Temperaturas en °C	30-300
Potencia nominal total en kW	3,60
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Número de fases	1
Fusibles en A	16
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,50
Sustitución de lámparas	Cliente

Accesorios suministrados

Bandeja de repostería con PerfectClean	1
Bandeja universal con PerfectClean	1
Parrilla con PerfectClean	1
Guías telescópicas FlexiClip (par)	1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par)	1
Pastillas descalcificadoras	2

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

Miele

H 7165 BP

Horno multifunción

en un elegante diseño negro con conectividad y limpieza pirolítica.


H 7165 BP

Horno multifunción

en un elegante diseño negro con conectividad y limpieza pirolítica.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings