

PFD 401 U [WB Marine]  
Lavavajillas bajo encimera FreshWater  
Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



- Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga
- Máx. eficiencia de limpieza\*: 228 platos/h o 12 cestos/h
- Máximo confort de manejo con display táctil: M Touch Basic
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516604648 / Número de material: 12143280 /  
Número de material antiguo: 61040132MAR

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas empotrable bajo encimera
Línea	MasterLine
Modelo	Marino
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Sin tapa
Paredes laterales	Galvanizado
<b>Aplicación</b>	
Apto para alta mar y marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	10
Temperatura máxima de aclarado en °C	70
Eficiencia de limpieza platos/h	228
Rendimiento de limpieza cestos/h	12
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Conectividad con Miele MOVE	•
Indicación estado y detalles del aparato	•
Recepción de notificaciones push	•
Denominación individual del aparato	•
Configuración de la ubicación	•
Pedido de consumibles	•
Gestión de anomalías	•
Registro de datos de funcionamiento	•
Función Self-Help	•
Instalación de actualizaciones en remoto y de software	•
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Basic
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	10
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	2 AC 208V 60HZ
Potencia calefactora en kW	5,40
Potencia nominal total en kW	5,80
Fusibles en A	30
Longitud cable conex. red en m	1,90
NEMA Plug: Twist Lock L6-30	•
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3 AC 208V 60HZ

PFD 401 U [WB Marine]  
 Lavavajillas bajo encimera FreshWater  
 Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516604648 / Número de material: 12143280 /  
 Número de material antiguo: 61040132MAR

Potencia calefactora en kW	5,40
Potencia nominal total en kW	5,80
Fusibles en A	20
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	17,50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	170
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	580
Medidas exteriores, alto bruto en mm	920
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	740
Espacio útil de lavado, alto en mm	530
Espacio útil de lavado, ancho en mm	536
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	516
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	65
Peso bruto en kg	75
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	59,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08
<b>Programas</b>	
Universal	•
Corto	•
Higiene	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Vasos de cerveza	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
2 x E 816 Complementos para platos	•
1 cesto superior APFD 215	•

PFD 401 U [WB Marine]  
 Lavavajillas bajo encimera FreshWater  
 Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.



Código EAN: 4002516604648 / Número de material: 12143280 /  
 Número de material antiguo: 61040132MAR

1 cesto inferior APFD 220 para complementos	•
2 complementos APFD 420 para cubertería	•
Cesto superior ajustable en altura	•
Combinable con el botellero APFD 210	•

#### Equipamiento

Secado	sin
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Interfaz óptica	•
Sistema de filtrado altamente efectivo con control del tamiz	•
Módulo WiFi	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•

#### Posibilidades de conexión

Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•

#### Normas, homologaciones y distintivos

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
EMC Antiparasitario	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
Registro Lloyd	•