

H 7244 B

Horno compacto

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos

A+

Código EAN: 4002516627166 / Número de material: 12153580 /
Número de material antiguo: 22724424SER

Diseño constructivo	
Horno empotrable	•
VitroLine	•
Color del aparato	Obsidian Black
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Funciones	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Función Clima	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ajustes personalizados	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	•
Resistencia del grill abatible	•

H 7244 B

Horno compacto

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.



Código EAN: 4002516627166 / Número de material: 12153580 /
Número de material antiguo: 22724424SER

Puerta CleanGlass

•

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío

•

Desconexión automática de seguridad

•

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Datos técnicos

Volumen interior en l

49

Número de niveles de bandeja

3

Número de niveles de bandeja del horno 1

3

Número de niveles de bandeja del horno 2

3

Identificación de los niveles de bandeja

•

Iluminación interior

1 Spot halógeno

Temperaturas mín. en °C

30

Temperaturas máx. en °C

300

Ancho del hueco mín. en mm

560

Ancho del hueco máx. en mm

568

Alto del hueco mín. en mm

450

Alto del hueco máx. en mm

452

Fondo del hueco en mm

550

Ancho del aparato en mm

595

Alto del aparato en mm

456

Temperaturas en °C

30-300

Fondo del aparato en mm

568

Peso neto en kg

35,0

Potencia nominal total en kW

3,20

Tensión en V

220-240

Frecuencia en Hz

50

Número de fases

1

Fusibles en A

16

Cable de conexión con clavija de enchufe

•

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,50

Sustitución de lámparas

Cliente

Accesorios suministrados

Bandeja de repostería con PerfectClean

1

Bandeja universal con PerfectClean

1

Parrilla con PerfectClean

1

Guías telescópicas FlexiClip (par)

1

Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par)

1

Pastillas descalcificadoras


2

Display disponible en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7244 B
 Horno compacto
 Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings