

H 2841 B

Horno compacto

diseño combinable, conectividad, PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip.



- Display con texto claro con mandos: EasyControl Plus
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos
- Apertura y cierre suaves de la puerta: SoftOpen & SoftClose



Código EAN: 4002516611431 / Número de material: 12154640 /
Número de material antiguo: 222841441B

Diseño constructivo	
Horno empotrable	•
Color	Acero inoxidable/CleanSteel
PureLine	•
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Funciones	
AirFry	•
Programas automáticos	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•

H 2841 B

Horno compacto

diseño combinable, conectividad, PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip.



Código EAN: 4002516611431 / Número de material: 12154640 /

Número de material antiguo: 222841441B

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Datos técnicos

Volumen interior en l	49
Número de niveles de bandeja	3
Número de niveles de bandeja del horno 1	3
Número de niveles de bandeja del horno 2	3
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Temperaturas en °C	30–300
Temperaturas mín. en °C	30
Temperaturas máx. en °C	300
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	450
Alto del hueco máx. en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	456
Fondo del aparato en mm	569
Peso neto en kg	35,0
Potencia nominal total en kW	3,20
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,50
Sustitución de lámparas	Cliente
Accesorios suministrados	
Bandeja de repostería con PerfectClean HBB 71	1
Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla	1
Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 2841 B

Horno compacto


diseño combinable, conectividad, PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings