

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Acondicionador de vino de libre instalación

con PresenterFrame, dos zonas de temperatura separadas y ActiveHumidity.



- Presenta tus vinos favoritos con estilo gracias a PresenterFrame
- Óptima conservación y consumo con las Zonas de temperatura
- Una red inteligente para más posibilidades – Miele@home
- Regulación óptima de la humedad del aire con ActiveHumidity
- Protección óptima del vino con cristal aislante resistente a los rayos UV
- Cierre amortiguado de la puerta con SoftClose



Código EAN: 4002516612094 / Número de material: 12156880 /  
Número de material antiguo: 39478562EU1

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Promoción de aniversario</b>  |                            |
| Modelos del 125 <sup>o</sup> aniversario                                   | •                          |
| 125 Gala Edition   | •                          |
| <b>Categoría del aparato</b>   |                            |
| Acondicionador de vino   | •                          |
| <b>Diseño</b>  |                            |
| Aparato de libre instalación   | •                          |
| Apertura de la puerta  | derecha                    |
| Apertura de la puerta, intercambiable                                      | •                          |
| <b>Diseño</b>  |                            |
| Color de la carcasa  | Negro                      |
| Color frontal  | Negro obsidiana            |
| Iluminación  | LED de regulación continua |
| <b>Confort de manejo</b>   |                            |
| Conexión con Miele@home  | •                          |
| SoftClose  | •                          |
| Ayuda para la apertura de la puerta  | SideOpen                   |
| Sistema Silence  | •                          |
| Número de parrillas  | 6                          |
| Material de las parrillas  | Haya                       |
| NoteBoard  | Sí                         |
| PresenterFrame   | •                          |
| Almacenamiento sin vibración   | •                          |
| <b>Control</b>   |                            |
| Concepto de manejo   | FreshTouch                 |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | No                         |
| Número de zonas de temperatura   | 2                          |
| Rango mínimo de temperaturas ajustable en °C                               | 5                          |
| Rango máximo de temperaturas ajustable en °C                               | 20                         |
| Modo Sabbat  | •                          |
| <b>Frigorífico/Congelador</b>  |                            |
| Pared posterior seca de material sintético                                 | Acero Negro                |
| ActiveHumidity   | •                          |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>   |                            |
| Clase de eficiencia energética (A–G)                                       | F                          |
| Consumo energético anual en kWh  | 126,66                     |
| Consumo energético en 24 h en kWh  | 0,34                       |
| <b>Seguridad</b>   |                            |
| Alarma acústica de la puerta   | •                          |
| Alarma acústica de temperatura   | •                          |
| Alarma óptica de temperatura   | •                          |
| <b>Datos técnicos</b>  |                            |
| Ancho del aparato en mm  | 597                        |
| Alto del aparato en mm   | 1854                       |
| Fondo del aparato en mm  | 694                        |
| Peso neto en kg  | 98,0                       |
| Clase climática  | SN-ST                      |

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Acondicionador de vino de libre instalación

con PresenterFrame, dos zonas de temperatura separadas y ActiveHumidity.



Código EAN: 4002516612094 / Número de material: 12156880 /


Número de material antiguo: 39478562EU1

|  |              |
|--|--------------|
| Bodega en l                                | 368          |
| Capacidad útil total en l                  | 368          |
| Número de botellas burdeos de 0,75 l       | 153 botellas |
| Clase de emisiones de ruido acústico (A-D) | C            |
| Nivel acústico en db(A) re1pW              | 37           |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA)  | 1200         |
| Tensión en V                               | 220-240      |
| Fusibles en A                              | 10           |
| Número de fases                            | 1            |
| Frecuencia en Hz                           | 50-60        |
| Longitud de la conducción eléctrica en m   | 2,0          |
| <b>Accesorios suministrados</b>            |              |
| Filtro Active AirClean                     | •            |
| Tiza blanca                                | •            |


## KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Acondicionador de vino de libre instalación


con PresenterFrame, dos zonas de temperatura separadas y ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote\*)  
(installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote\*)  
(installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, installation sketch (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, top view (\*footnote)