


KM 7678 FL

Placa de inducción

con 800 mm de ancho y superficie de inducción total para la máxima flexibilidad



- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect
- Detección inteligente para hasta 6 recipientes de cocción
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity


Código EAN: 4002516626046 / Número de material: 12166590 /  
Número de material antiguo: 267678701B

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Diseño</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Montaje enrasado	•
Montaje sobre encimera	•
Combinable con SmartLine	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	6
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	de libre selección
Tipo	Inducción total
Tamaño en mm	740x380
Potencia máx. del Booster en W	3300
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•

KM 7678 FL

Placa de inducción

con 800 mm de ancho y superficie de inducción total para la máxima flexibilidad



Código EAN: 4002516626046 / Número de material: 12166590 /  
Número de material antiguo: 267678701B

Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

#### Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm	51 x 800 x 520
Medidas en mm (Ancho)	800
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	51
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	19
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	11,00
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60

#### Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----

