

DC 120 WW

Armario de secado Professional

Para un secado especialmente delicado con dos programas automáticos.



- Carga máxima 15 kg, 4 percha especial de ventilación
- Máxima eficiencia: secado simultáneo de diferentes artículos
- Gran aprovechamiento: carga continua con material a secar
- La mejor protección posible: secado sin movimiento
- Secado óptimo por dentro y por fuera: percha con flujo de aire

Código EAN: 7330095911541 / Número de material: 12173360 /
Número de material antiguo: 52120001EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación
Línea	Professional
Frontal	Blanco
Color del panel de mandos	Blanco
Cantidad de carga en kg	15
Capacidad de carga máxima	4 trajes de protección
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Conexión para conducción de salida de aire, diámetro en mm	125
Aplicación	
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para sector alimentario	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en g/min	57
Consumo energético por 1 litro de agua evaporada en kWh	1,90
Duración del programa más corto para Trajes de protección en min	95
Control	
Tipo de manejo	Teclas
Manejo	Control por humedad residual
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idioma del display ajustable	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,00
Pot. nominal total en kW	6,20
Fusibles en A	10
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1970
Medidas exteriores, ancho neto en mm	1200
Medidas exteriores, fondo neto en mm	750
Medidas exteriores, alto bruto en mm	2097,00
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1240,00
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820,00
Peso neto en kg	177,00
Peso bruto en kg	191,00
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Programas	
Impermeabilizar	•
Normal	•

DC 120 WW

Armario de secado Professional

Para un secado especialmente delicado con dos programas automáticos.



Código EAN: 7330095911541 / Número de material: 12173360 /
Número de material antiguo: 52120001EU

Equipamiento	
Filtro de pelusas [número]	4
Secado delicado	•
Soporte para guantes [cantidad]	4
Percha de aireación [número]	4
Tapas ciegas [cantidad]	2
Capacidades	
Uniformes [número]	4
Chaquetas de uniformes [número]	4
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
EN 60335-2-43	•