

## DOS G 80 comfort

Bomba dosificadora de productos líquidos

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Para garrafas con altura de hasta 325 mm (hasta tope de garrafa)
- Dosificación de hasta 55 Milliliters ml por minuto
- Ajustable mediante el panel del lavavajillas
- Tapa de cierre flexible (cubre los hilos DIN 50 y 51)
- Ancho mínimo de la abertura de la garrafa 31 mm

Código EAN: 4002516627944 / Número de material: 12187270 /  
Número de material antiguo: 67747540D

Perteneencia de aparatos	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	352
Longitud de la manguera de dosificación hasta la lanza de succión en mm	1800
Longitud de la manguera de dosificación desde el aparato hasta el módulo para la dosificación en mm	2850
Longitud del cable de conexión al aparato en mm	2800
Anchura mínima de la abertura de la garrafa en mm	31
Anchura máxima de la abertura de la garrafa en mm	60
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	114
Medidas ext., ancho neto en mm	115
Medidas ext., fondo neto en mm	139
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	485
Medidas ext., fondo bruto en mm	231
Peso neto en kg	1,71
Peso bruto en kg	3,64