

DOS G 80/1 comfort

Bomba dosificadora de productos líquidos

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Para garrafas con altura de hasta 214 mm (hasta tope de garrafa)
- Dosificación de hasta 55 Milliliters por minuto
- Ajustable mediante el panel del lavavajillas
- Tapa de cierre flexible (cubre los hilos DIN 50 y 51)

Código EAN: 4002516647980 / Número de material: 12187290 /
Número de material antiguo: 67747545D

| | |
|---|--------------------|
| Familia de productos | |
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| Categoría de producto | |
| Sistema de dosificación externo | • |
| Características del producto | |
| Material | Material sintético |
| Color | Gris, Blanco |
| Tasa de propulsión en ml/60 s | 55 |
| Longitud de la lanza de succión en mm | 214 |
| Longitud de la manguera de dosificación hasta la lanza de succión en mm | 1800 |
| Longitud de la manguera de dosificación desde el aparato hasta el módulo para la dosificación en mm | 2850 |
| Longitud del cable de conexión al aparato en mm | 2800 |
| Anchura mínima de la abertura de la garrafa en mm | 31 |
| Anchura máxima de la abertura de la garrafa en mm | 60 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 1 |
| Cable neutro | N |
| CA/CC | AC |
| Tensión en V | 200-230 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Pot. nominal total en kW | 0,01 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 114 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 115 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 139 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 160 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 198 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 478 |
| Peso neto en kg | 1,70 |
| Peso bruto en kg | 2,56 |