

## DOS G 80 comfort+

Bomba dosificadora de productos líquidos

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Para garrafas con altura de hasta 325 mm (hasta tope de garrafa)
- Altura de la garrafa ProCare incl. lanza de succión: 390 mm
- Ajustable mediante el panel del lavavajillas
- 3 tapas flexibles (para Rosca DIN 40, 45, 50 + 51)
- Ancho mínimo de la abertura de la garrafa 31 mm

Código EAN: 4002516647997 / Número de material: 12187300 /

Número de material antiguo: 67747541D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas Freshwater	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación externo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Altura de la garrafa ProCare incl. lanza de succión, en mm	390
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	352
Longitud de la manguera de dosificación hasta la lanza de succión en mm	1800
Longitud de la manguera de dosificación desde el aparato hasta el módulo para la dosificación en mm	2850
Longitud del cable de conexión al aparato en mm	2800
Anchura mínima de la abertura de la garrafa en mm	31
Anchura máxima de la abertura de la garrafa en mm	60
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	114
Medidas ext., ancho neto en mm	115
Medidas ext., fondo neto en mm	139
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	485
Medidas ext., fondo bruto en mm	231
Peso neto en kg	1,71
Peso bruto en kg	3,10