

APLW 630

Complemento

para el alojamiento óptimo de reguladores.



- Apto para la preparación segura de 4 respiradores
- Con cesto con compartimentos marcables en 4 colores
- Con conexión del aire de presión e indicador del aire de presión
- Conexión por acoplam. rápidos (compatible con Parker Rectus 25®)
- Se pueden usar en cestos APLW 152, APLW 107 y el carro E 975/2

Código EAN: 4002516707905 / Número de material: 12229980 /

Número de material antiguo: 69663000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Categoría de producto</b>	
Complemento para reguladores	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Negro, Acero inoxidable
Indicador de aire comprimido	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de reguladores	•
<b>Capacidad</b>	
Reguladores [número]	4
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	255
Medidas ext., ancho bruto en mm	265
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	5,55
Peso bruto en kg	6,01