

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, eléctrica

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.



- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

Código EAN: 4002516659457 / Número de material: 12261470 /
Número de material antiguo: 52516001SEE

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Cantidad de carga en kg	16,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	12,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	16,0
Proporción de llenado	1:18
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	12,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,55
Duración del programa en min.	31
Control	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	13,50
Potencia nominal total en kW	14,10
Fusibles en A	25
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, eléctrica

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.



Código EAN: 4002516659457 / Número de material: 12261470 /

Número de material antiguo: 52516001SEE

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180
Peso neto en kg	145,7
Peso bruto en kg	159
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	1664
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	55 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•