

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, gas

Con diseño SlimLine, con un control por tiempo fácil de usar.



- Volumen del tambor 300.00 l, carga 12.0 kg – 16.0 kg
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Manipulación sencilla: fácil de limpiar, filtro de pelusas grande

Código EAN: 4002516659556 / Número de material: 12262190 /
Número de material antiguo: 52516024SEE

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	12,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	16,0
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	14,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,65
Duración del programa en min.	27
Control	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	1N AC 230V 50/60HZ
Potencia calefactora gas en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	0,60
Fusibles en A	10
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, gas

Con diseño SlimLine, con un control por tiempo fácil de usar.



Código EAN: 4002516659556 / Número de material: 12262190 /
Número de material antiguo: 52516024SEE

Peso neto en kg	149,7
Peso bruto en kg	163
Carga máxima sobre el suelo en N	1704
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	56 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	93
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
DVGW gas	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•