

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Secadora de bomba de calor

en diseño SlimLine, con control de humedad residual, 400 V.



- Volumen del tambor 200.00 l, carga 8.0 kg – 11.0 kg
- Consumo energético un 60 % inferior al de las secadoras de salida de aire*
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal

* Las secadoras con bomba de calor consumen hasta un 60 % menos de energía que las secadoras de salida de aire con calentamiento eléctrico.

Código EAN: 4002516659587 / Número de material: 12262330 /
Número de material antiguo: 52511001SEE

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	8,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	11,0
Volumen del tambor en l	200,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	4,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,22
Duración del programa en min.	59
Control	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor con CleanStream
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora bomba de calor en kW	6,40
Potencia nominal total en kW	3,00
Fusibles en A	16
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1075

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Secadora de bomba de calor

en diseño SlimLine, con control de humedad residual, 400 V.



Código EAN: 4002516659587 / Número de material: 12262330 /
Número de material antiguo: 52511001SEE

Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180
Peso neto en kg	192,7
Peso bruto en kg	206
Carga máxima sobre el suelo en N	2052

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	55 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	5,00

Equipamiento

Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Sistema de filtrado de dos niveles	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•

Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en %	91
Contiene gases fluorados de efecto invernadero	•
Sistema de cierre hermético	•
Refrigerante	R450a
Cantidad de refrigerante en kg	1,35
Índice GWP del refrigerante en kg CO ₂ e	605
Índice GWP del aparato en kg CO ₂ e	877

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•

Normas, homologaciones y distintivos

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•