


KM 7878-2 FL Diamond

Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



- Más resistente: DiamondFinish
- Detección inteligente para hasta 6 recipientes de cocción
- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect White
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera

Código EAN: 4002516677123 / Número de material: 12276960 /


Número de material antiguo: 26787874IB

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Superficie resistente a los arañazos	DiamondFinish
Color de la vitrocerámica	Negro grafito
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	6
1. zona/área de cocción	
Posición	de libre selección
Tipo	Inducción total
Tamaño en mm	740x380
Potencia máx. del Booster en W	3300
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Color de las indicaciones	Blanco
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Stop & Go	•
Función Limpieza	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•

KM 7878-2 FL Diamond

Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



Código EAN: 4002516677123 / Número de material: 12276960 /

Número de material antiguo: 26787874IB

Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm	51 x 800 x 520
Medidas en mm (Ancho)	800
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	57
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	19
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	9,20
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60

Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----

