


## KM 7878-2 FL Diamond

### Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



- Más resistente: DiamondFinish
- Detección inteligente para hasta 6 recipientes de cocción
- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect White
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera

Código EAN: 4002516677123 / Número de material: 12276960 /  
Número de material antiguo: 267878741B

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Diseño</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro grafito
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	6
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	de libre selección
Tipo	Vollfläche
Tamaño en mm	740x380
Potencia máx. del Booster en W	3300
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
<b>Confort de manejo</b>	
Miele@home	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect
Función automática Con@ctivity 3.0	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Color de las indicaciones	Blanco
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Limpieza	•
Minutero avisador	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•

## KM 7878-2 FL Diamond

### Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



Código EAN: 4002516677123 / Número de material: 12276960 /

Número de material antiguo: 26787874IB

Protección contra el sobrecalentamiento

•

Indicador de calor residual

•

#### Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm 51 x 800 x 520

Medidas en mm (Ancho) 800

Medidas en mm (Alto) 51

Medidas en mm (Fondo) 520

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera 780

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera 500

Altura de montaje con caja de conexiones en mm 57

Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 780

Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 500

Peso neto en kg 19

Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 804

Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 524

Potencia nominal total en kW 9,20

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,4

Tensión en V 230

Frecuencia en Hz 50-60


#### Accesorios suministrados

Cable de conexión Sí


## KM 7878-2 FL Diamond

### Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)