


KM 7897-2 FL Diamond

Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



- Más resistente: DiamondFinish
- Detección inteligente para hasta 6 recipientes de cocción
- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas – SmartSelect White
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Sin cerquillo para instalación enrasada o sobre encimera


Código EAN: 4002516677130 / Número de material: 12276970 /
Número de material antiguo: 267897741B

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro grafito
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de áreas de cocción	1
Número máximo de recipientes de cocción	6
1. zona/área de cocción	
Posición	de libre selección
Tipo	Vollfläche
Tamaño en mm	870x380
Potencia máx. del Booster en W	3300
Potencia máx. en W	2600
Potencia máx. TwinBooster en W	3650
Confort de manejo	
Miele@home	•
Manejo a través de teclas sensoras	SmartSelect White
Función automática Con@ctivity 3.0	•
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Color de las indicaciones	Blanco
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Reconocimiento inteligente de recipientes	•
Ayuda de colocación	•
Función Limpieza	•
Minutero avisador	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,5
Consumo de potencia en modo standby en W	1,0
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•

KM 7897-2 FL Diamond

Placa de inducción

con inducción en toda la superficie y DiamondFinish para disfrutar cocinando



Código EAN: 4002516677130 / Número de material: 12276970 /

Número de material antiguo: 26789774IB

Protección contra el sobrecalentamiento

•

Indicador de calor residual

•

Datos técnicos

Medidas (Al x An x Fo) en mm 51 x 936 x 520

Medidas en mm (Ancho) 936

Medidas en mm (Alto) 51

Medidas en mm (Fondo) 520

Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera 916

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera 500

Altura de montaje con caja de conexiones en mm 57

Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 916

Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 500

Peso neto en kg 21

Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado 940

Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado 524

Potencia nominal total en kW 9,20

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,4

Tensión en V 230

Frecuencia en Hz 50-60

Accesorios suministrados

Cable de conexión Sí

