

WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- El extra Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo#
- Lavadoras XXL con tambor protector # de 10 kg



Código EAN: 4002516789161 / Número de material: 12387570 /
Número de material antiguo: 11CK3601E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Gris grafito con acabado perlado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	10,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	52
Consumo agua ponderado por ciclo en l	53
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	71
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	239
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•

WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.



Código EAN: 4002516789161 / Número de material: 12387570 /

Número de material antiguo: 11CK3601E

Motor ProfiEco

Programas de lavado

QuickPowerWash

Algodón

Sintéticos/Mezcla de algodón

Delicado

Camisas

Lana (lavado a mano)

Exprés 20

Ropa oscura/Vaqueros

Impermeabilizar

Desagüe/Centrifugado

ECO 40-60

Extra Lavado

Corto

Prelavado

Agua plus

Aclarado adicional

Prealisar con vapor

Avisador acústico

Calidad

Contrapesos de hierro fundido

Seguridad

Sistema Watercontrol

Seguro para niños

Código PIN

Interfaz óptica

Datos técnicos

Medidas en mm (Ancho)

Medidas en mm (Alto)

Medidas en mm (Fondo)

Fondo con la puerta abierta en mm

Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm

Peso neto en kg

Potencia nominal total en kW

Tensión en V

Fusibles en A

Frecuencia en Hz

Longitud de la conducción eléctrica en m

Accesorios suministrados

3 cápsulas

Cupón para detergentes Miele

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y 10 kg de capacidad de carga para un lavado rápido.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm